

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 4, Poler: 10, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, Aluminiumpressjutgods, PG 16
Art.nr.	1712510000
Typ	HDC-KIT-HE 10.110
GTIN (EAN)	4008190947736
Förp.	1 items

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

447.68 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94

V-0

Yta

Pulverlack

Skyddsklass

IP65

Serie

HE

Utförande

Storlek på kabelinföringar

PG 16

Antal kabelingång uppe

0

Antal kabelingång på sidan

1

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Utförande låssystem

Tvärförregling på underdelen

Installationsstorlek

4

Typ

Hane, Hylsa

Tätning

NBR

Färg (RAL)

RAL 7035

BG

4

Allmänna uppgifter

Antal poler

10

Anslutningstyp PE

Skruvanslutning

Installationsstorlek

4

Kabelförskruvning

PG 16

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

Serie

HE

Märkspänning (DIN EN 61984)

500 V

Märkström (DIN EN 61984)

16 A

BG

4

Utförande

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Installationsstorlek

4

Ledardiameter, max.

2.5 mm²

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Yta

Pulverlack

Åtdragningsmoment max., huvudkontakt 0.55 Nm

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

Åtdragningsmoment min., huvudkontakt 0.5 Nm

BG

4

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002636

ETIM 9.0

EC002636

ETIM 10.0

EC002636

ECLASS 14.0

27-44-01-13

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-01-13

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	