

## Produktillustration



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
Art.nr.	<a href="#">1715970000</a>
Typ	WSH 3/H/N
GTIN (EAN)	4008190353100
Förp.	10 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	173 mm	Bygghöjd (tum)	6.811 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	22.1 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
Montageskena obestyckad	TS 35		

### Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

### Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm	Montagesats	68 mm
------------------	---------	-------------	-------

### Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	--------------------	-------------------------	-------

### Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	ihakad

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## Samlingskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0259800000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0348900000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0357400000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190169572	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0438000000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190080938	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0571300000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190015039	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1071200000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 1.2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190279172	
Förp.	1 M	
Typ	NSCH 1M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0280200000</a>	Samlingskena (plint), natur, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190012953	
Förp.	10 M	
Typ	ESCH 1 M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0280300000</a>	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 12 mm, Djup: 2 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190143053	
Förp.	10 M	