

VG 16-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1718840000
Typ	VG 16-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352066
Förp.	50 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG 16-MS68

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	26.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0433 inch
Längd	33 mm	Bygglängd (tum)	1.2992 inch
Nettovikt	55.4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	15 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6.5 mm
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gångstigning	1.41 mm
Halogener	Nej	Anslutningsområde, dragavlastning, max.	17 mm
Anslutningsområde, dragavlastning, min.	9.5 mm	Nyckelbredd 1	27 mm
Nyckelbredd 2	24 mm	Nyckelbredd	27 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	PG, PG 16
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	NBR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	PG 16
Gängningslängd	6.5 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	5.00 Nm
Vridmoment muffar, max.	7.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	7.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	5.00 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 16-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG 16-MS	Utförande
Art.nr.	1694110000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 16, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190872274	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG 16-NP	Utförande
Art.nr.	1719580000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352844	
Förp.	100 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG 16-PO	Utförande
Art.nr.	1719480000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 16, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352745	
Förp.	100 ST	