

SKMU EMV PG21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, PG 21, 5.2 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1718950000
Typ	SKMU EMV PG21
GTIN (EAN)	4008190352172
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

SKMU EMV PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	5.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.2047 inch
Nettovikt	9.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	36.96 mm	Gängstigning	1.59 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	32 mm
Kabelförskruvning	PG 21	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	PG 21	Gänga (inre)	PG 21
Gängningslängd	5.2 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

