

SKMU PG48-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 48, 5.5 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1719240000
Typ	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
Förp.	10 items

SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	5.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2165 inch
Nettovikt	32.2 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	73.92 mm	Gängstigning	1.59 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	64 mm
Tjocklek	5.50 mm	Kabelförskruvning	PG 48
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	PG 48
Gänga (inre)	PG 48	Gängningslängd	5.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Ritningar

