

**GWDR PG11-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningring, PG 11, Polyetylen |
| Art.nr.    | <a href="#">1719460000</a>   |
| Typ        | GWDR PG11-PO   |
| GTIN (EAN) | 4008190352714  |
| Förp.      | 100 items  |

## GWDR PG11-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                |             |
|-----------|--------|----------------|-------------|
| Höjd      | 2 mm   | Bygghöjd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 0.15 g |                |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -30 °C...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |          |                                      |             |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| Silikon                              | Ja       | Antal ledare                         | 1           |
| Ytterdiameter                        | 22.5 mm  | Temperaturområde för användning max. | 90 °C       |
| Temperaturområde för användning min. | -30 °C   | Tjocklek                             | 2.00 mm     |
| Kabelförskruvning                    | PG 11    | Grundläggande material               | Polyethylen |
| Tätningring diameter                 | 22.50 mm | Tätning                              | PE-HD       |
| Gänga (yttre)                        | PG 11    | Gänga (inre)                         | PG 11       |
| Innerdiameter D2                     | 18.60 mm |                                      |             |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

