

GWDR PG36-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsskiva, PG 36, Polyetylen
Art.nr.	1719510000
Typ	GWDR PG36-PO
GTIN (EAN)	4008190352776
Förp.	50 items

GWDR PG36-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	1.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -30 °C...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Antal ledare	1
Ytterdiameter	55 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	3.00 mm
Kabelförskruvning	PG 36	Grundläggande material	Polyethylen
Tätningring diameter	55.00 mm	Tätning	PE-HD
Gänga (yttre)	PG 36	Gänga (inre)	PG 36
Innerdiameter D2	47.00 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

