

GWDR PG42-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, PG 42, Polyetylen
Art.nr.	1719520000
Typ	GWDR PG42-PO
GTIN (EAN)	4008190352783
Förp.	10 items

GWDR PG42-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	2.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-30 °C...90 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Antal ledare	1
Ytterdiameter	63 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	3.00 mm
Kabelförskruvning	PG 42	Grundläggande material	Polyetylen
Tätningring diameter	63.00 mm	Tätning	PE-HD
Gånga (yttre)	PG 42	Gånga (inre)	PG 42
Innerdiameter D2	54.00 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

