

GWDR PG11-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 11, Neopren
Art.nr.	1719560000
Typ	GWDR PG11-NP
GTIN (EAN)	4008 190352820
Förp.	100 items

GWDR PG11-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	1.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0472 inch
Nettovikt	0.42 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Ytterdiameter	24 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Ja
Tjocklek	1.20 mm	Kabelförskruvning	PG 11
Grundläggande material	Neopren	Tätningring diameter	24.00 mm
Tätning	Neopren	Gänga (yttre)	PG 11
Gänga (inre)	PG 11	Innerdiameter D2	17.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

