


**GWDR PG48-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 48, Neopren
Art.nr.	<a href="#">1719630000</a>
Typ	GWDR PG48-NP
GTIN (EAN)	4008 190352899
Förp.	5 items

## GWDR PG48-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	1.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	4 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Ytterdiameter	71 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Tjocklek	1.50 mm
Kabelförskruvning	PG 48	Grundläggande material	Neopren
Tätningring diameter	71.00 mm	Tätning	Neopren
Gänga (yttre)	PG 48	Gänga (inre)	PG 48
Innerdiameter D2	59.30 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

