

GWDR PG48-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningring, PG 48, Neopren |
| Art.nr. | 1719630000 |
| Typ | GWDR PG48-NP |
| GTIN (EAN) | 4008 190352899 |
| Förp. | 5 items |

GWDR PG48-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|----------------|-------------|
| Höjd | 1.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.0591 inch |
| Nettovikt | 4 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C... 100 °C |
|-----------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| Silikon | Nej | Antal ledare | 1 |
| Ytterdiameter | 71 mm | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Tjocklek | 1.50 mm |
| Kabelförskruvning | PG 48 | Grundläggande material | Neopren |
| Tätningring diameter | 71.00 mm | Tätning | Neopren |
| Gänga (yttre) | PG 48 | Gänga (inre) | PG 48 |
| Innerdiameter D2 | 59.30 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

