

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	EWS (dräneringsanordning), Utjämningsselement, M 25, 5 mm, Polyamid
Art.nr.	<a href="#">1719740000</a>
Typ	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008 190353001
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0.9055 inch
Längd	23 mm	Bygglängd (tum)	0.9055 inch
Nettovikt	13.25 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...40 °C
-----------------	----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	40 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Nyckelbredd 1	30 mm	Skyddsklass	IP54
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	5 mm
Innerdiameter D2	25.00 mm	Vridmoment muffar, max.	5.00 Nm
Vridmoment muffar, min.	5.00 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex e II, II 2 GD	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----------	------------------	---	--------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

