

## VG 9-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande          | VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6 |
| Art.nr.            | <a href="#">1720480000</a>                                                                                                   |
| Typ                | VG 9-K68 SKS                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4008190358693                                                                                                                |
| Förp.              | 50 items                                                                                                                     |
| Leveransstatus     | Avanmäld                                                                                                                     |
| Tillgänglig till   | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                    |
| Alternativ produkt | <a href="#">VG 9-K68</a>                                                                                                     |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 66 mm  | Bygghöjd (tum)  | 2.5984 inch |
| Längd     | 74 mm  | Bygglängd (tum) | 2.9134 inch |
| Nettovikt | 9.68 g |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |         |                                      |                        |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|
| Kabeldiameter utsidan max.           | 8 mm    | Kabeldiameter utsidan min.           | 4 mm                   |
| Åtdragningsmoment                    | 1.5 Nm  | Silikon                              | Nej                    |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2     | Temperaturområde för användning max. | 100 °C                 |
| Temperaturområde för användning min. | -20 °C  | Gängstigning                         | 1.41 mm                |
| Halogener                            | Ja      | Nyckelbredd 1                        | 19 mm                  |
| Nyckelbredd                          | 19 mm   | Skyddsklass                          | IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Kabelförskruvning                    | PG      | Grundläggande material               | Polyamid 6             |
| Tätningssats                         | CR      | Gänga (yttre)                        | PG 9                   |
| Gängningslängd                       | 8 mm    | Vridmoment kupolmutter, max.         | 3.00 Nm                |
| Vridmoment muffar, max.              | 2.50 Nm | Vridmoment muffar, min.              | 1.50 Nm                |
| Vridmoment kupolmutter, min.         | 2.00 Nm |                                      |                        |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning E140310 (cULus)

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VG 9-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | SKMU PG9-K GR              | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1697450000</a> | SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 9, 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190880569              | Polyamid 6 (PA6 - GF30)                                    |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                            |

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | GWDR PG9-NP                | Utförande                                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1719550000</a> | GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 9, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190352813              |                                                              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                              |

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | GWDR PG9-PO                | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1719450000</a> | GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 9, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4008190352707              |                                                                    |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                    |