

VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Art.nr.	1720520000
Typ	VG 21-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358730
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG 21-K68

VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	119 mm	Bygghöjd (tum)	4.685 inch
Längd	130 mm	Bygglängd (tum)	5.1181 inch
Nettovikt	28.29 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	18 mm	Kabeldiameter utsidan min.	13 mm
Åtdragningsmoment	8 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.59 mm
Halogener	Ja	Nyckelbredd 1	33 mm
Nyckelbredd	33 mm	Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelförskruvning	PG	Grundläggande material	Polyamid 6
Tätningssats	CR	Gänga (yttre)	PG 21
Gängningslängd	11 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	6.00 Nm
Vridmoment muffar, max.	9.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	7.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	5.00 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning E140310 (cULus)

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG21-K GR	Utförande
Art.nr.	1698220000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 21, 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190884758	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG21-NP	Utförande
Art.nr.	1719590000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tättningsring, PG 21, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352851	
Förp.	100 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG21-PO	Utförande
Art.nr.	1719490000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, PG 21, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352752	
Förp.	100 ST	