

CB 290/3,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 3,5 x 290 mm, Polyamid 66, 180 N
Art.nr.	1720650000
Typ	CB 290/3,5 BK
GTIN (EAN)	4008 19036233 1
Förp.	6000 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Mått och vikter

Djup	1.2 mm	Byggdjup (tum)	0.0472 inch
Höjd	290 mm	Bygghöjd (tum)	11.4173 inch
Bredd	3.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1378 inch
Nettovikt	1.41 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	80 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	180 N	Bunt diameter, max.	79 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	40 lbf	Bunt diameter, min.	3 mm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 60 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

