

CB 178/4,8 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 4,8 x 178 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	1723570000
Typ	CB 178/4,8 BK
GTIN (EAN)	4008 190366278
Förp.	5000 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	178 mm	Bygghöjd (tum)	7.0079 inch
Bredd	4.8 mm	Byggbredd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	1.12 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	45 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	220 N	Bunt diameter, max.	45 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Bunt diameter, min.	2 mm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 50 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

