


BS 35II/KLBUE 4-13.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Montageset, Stål
Art.nr.	1723820000
Typ	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Förp.	10 items

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	36.5 mm	Byggdjup (tum)	1.437 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	68.96 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	13.5 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
--------------------	---------	--------------------	------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
------------------------	------	---------	--------

Mått

Diameter	3 mm
----------	------

Systemparametrar

Utförande	Klämbygel
-----------	-----------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Ja
-------------	---------	----------------------------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		