


**BS 35II/KLBUE 4-13.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Montageset, Stål
Art.nr.	<a href="#">1723820000</a>
Typ	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Förp.	10 items

## BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	36.5 mm	Byggdjup (tum)	1.437 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	68.96 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	13.5 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
--------------------	---------	--------------------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
------------------------	------	---------	--------

## Mått

Diameter	3 mm
----------	------

## Systemparametrar

Utförande	Klämbygel
-----------	-----------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Ja
-------------	---------	----------------------------	----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		