


LM MT300 15/4.6 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

Allmänna beställningsdata

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 4.63 x 15 mm, vit
Art.nr.	1724141044
Typ	LM MT300 15/4.6 WS
GTIN (EAN)	4008 190368944
Förp.	10 items

LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	4.63 mm	Bygghöjd (tum)	0.1823 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	10.21 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Antal per ark	627	
Märkningsmetod	Laserutskrift	
Utförande	självhäftande	
Bredd	15 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyester, PVC fri	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	6270	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	627
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 627 Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

