


**LM MT300 210/148 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 148 x 210 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1724181687</a>
Typ	LM MT300 210/148 GE
GTIN (EAN)	4008190369101
Förp.	10 items

## LM MT300 210/148 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	148 mm	Bygghöjd (tum)	5.8268 inch
Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8.2677 inch
Nettovikt	11.5 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Antal per ark	2	
Märkningsmetod	Laserutskrift	
Utförande	självhäftande	
Bredd	210 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	gul	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyester, PVC fri	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	20	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	2
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 2 Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

