

**Produktillustration**

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montagefot på montageskena, Silver, Stål, blankt, M 4, Bredd: 14 mm
Art.nr.	<a href="#">1724580000</a>
Typ	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008 190377717
Förp.	40 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0.2756 inch
Höjd	50.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.9764 inch
Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0.5512 inch
Nettovikt	4.5 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Yta	förnicklad	Montageskena obestyckad	TS 35
-----	------------	-------------------------	-------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål, blankt	Yta	förnicklad
Färgkod	Silver		

## Mått

Gänga (inre)	M 4	Delning i mm (P)	14.00 mm
Montagemått	4.2 mm		

## Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	--------------------	-------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	explosionstestat utförande	Nej
-------------	--------	----------------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

