


DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpkontakt (plint)
Art.nr.	1730290000
Typ	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
Förp.	6500 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	DFFC .5-1.0 ZRV1.5

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.47 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Drifttemperatur	130 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Yta	förtennad
-----	-----------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	6 mm	Anslutningstyp	Crimpkontakt
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	1 mm ²

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Yta	förtennad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		