

## CLI M 2-4 GE/SW 4 MP


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm<sup>2</sup>
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

## Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">1733651514</a>   |
| Typ        | CLI M 2-4 GE/SW 4 MP   |
| GTIN (EAN) | 4008190397982  |
| Förp.      | 100 items  |

## CLI M 2-4 GE/SW 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 3 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch |
| Höjd      | 4 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.1575 inch |
| Bredd     | 11.3 mm | Byggbredd (tum) | 0.4449 inch |
| Nettovikt | 0.11 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Materialfärg enligt motståndskod       | 4  |              |
| Orientering av texten                  | vågrätt  |              |
| Typ av märkning                        | Standard                                       |              |
| Märkningsmetod                         | varmpräglad                                    |              |
| Utförande                              | MultiPack                                      |              |
| Bredd                                  | 11.3 mm  |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0  |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 80 °C  |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -30 °C   |              |
| Färgkod                                | gul  |              |
| Halogener                              | Ja   |              |
| Grundläggande material                 | PVC, mjuk, utan kadmium                        |              |
| Textsfärg                              | svart  |              |
| Skrivna tecken                         | Tal  |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                                   | Komponentdel |
| Rekommenderade tillverkare             | Process, Maskinbyggnad                         |              |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Component part = Conductor and cable markers |              |
| Temperaturområde för användning        | -30...80 °C                                    |              |
| Impressum                              | 4  |              |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                          |                          |                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Ja                       | Ledardiameter, max.      | 500 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 317 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 10 mm                    | Ledarytterdiameter       | 10 - 317 mm         |
| Ledararea                | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



Avbildning liknande

## CLI M 2-4 GE/SW 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Hållare



CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm<sup>2</sup>
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CLI MH 110 HSTR            | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0189400000</a> | CableLine, Tillbehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4008190144784              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | CLI MH 70 HSTR             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0524400000</a> | CableLine, Tillbehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, svart  |
| GTIN (EAN) | 4008190075057              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |