


## ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
  - För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
  - Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: gul, jackbar
Art.nr.	<a href="#">1736181687</a>
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248208265
Förp.	200 items

## ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.8 mm	Byggdjup (tum)	0.0315 inch
Höjd	7 mm	Bygghöjd (tum)	0.2756 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0.7874 inch
Nettovikt	0.51 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.003 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4		
Antal per ark	40		
Utförande	jackbar		
Bredd	20 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	100 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	gul		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	PA 66		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		
Applikation/Tillverkare	Siemens Sirius 3R		

## Apparitmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör



## Allmänna beställningsdata

Typ	SCHS3 K	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1753480000</a>	Apparatmärkning, Tillbehör x 10 mm, PVC, Färgkod: svart, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248014347	
Förp.	50 ST	
Typ	SCHS4 K	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1753460000</a>	Apparatmärkning, Tillbehör x 10 mm, PVC, Färgkod: grå, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248014323	
Förp.	50 ST	

## WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledarareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

## Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1753490000</a>	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Ledar- och kabelmärknings, transparent
GTIN (EAN)	4032248010615	
Förp.	50 ST	