

**GWDR M32-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 32, Neopren
Art.nr.	<a href="#">1736260000</a>
Typ	GWDR M32-NP
GTIN (EAN)	4008 190956059
Förp.	50 items

## GWDR M32-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	1.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	1.36 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Ytterdiameter	42 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Tjocklek	1.50 mm
Kabelförskruvning	M 32	Grundläggande material	Neopren
Tätningring diameter	42.00 mm	Tätning	Neopren
Gänga (yttre)	M 32	Gänga (inre)	M 32
Innerdiameter D2	32.00 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

