

GWDR M63-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 63, Neopren
Art.nr.	1736290000
Typ	GWDR M63-NP
GTIN (EAN)	4008 190956080
Förp.	10 items

GWDR M63-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	4.8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Ytterdiameter	77 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Tjocklek	2.00 mm
Kabelförskruvning	M 63	Grundläggande material	Neopren
Tätningring diameter	77.00 mm	Tätning	Neopren
Gänga (yttre)	M 63	Gänga (inre)	M 63
Innerdiameter D2	63.00 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

