

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 25, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Art.nr.	1736320000
Typ	SZS M25
GTIN (EAN)	4008190963521
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	4.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	6.88 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	37.4 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	halogenfri	Tjocklek	1.90 mm
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Gänga (yttre)	M 25	Gänga (inre)	M 25
Innerdiameter D2	25.30 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

