Datablad

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 32, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Art.nr.	1736330000
Typ	SZS M32
GTIN (EAN)	4008190963538
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	4.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	10.6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	48 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	halogenfri	Tjocklek	1.50 mm
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Gänga (yttre)	M 32	Gänga (inre)	M 32
Innerdiameter D2	33.00 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

