

SZS M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 40, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Art.nr.	1736340000
Typ	SZS M40
GTIN (EAN)	4008190963545
Förp.	5 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	4.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	16.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	60 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	halogenfri	Tjocklek	1.80 mm
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Gänga (yttre)	M 40	Gänga (inre)	M 40
Innerdiameter D2	41.00 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

