

**EA-RING MS/M 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	EA (jordningsringar), Jordningsring, övriga, M 25, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1736500000</a>
Typ	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008 190963606
Förp.	20 items

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	61.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.4213 inch
Längd	61.5 mm	Bygglängd (tum)	2.4213 inch
Nettovikt	8.1 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	34 mm	Tjocklek	1.50 mm
Kabelförskruvning	M 25	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 25	Innerdiameter D2	10.50 mm
Avstånd innermått B	36.00 mm	Bredd yttermått C	17.00 mm

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------	----------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

