

KSP L24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, PVC
Art.nr.	1736570000
Typ	KSP L24
GTIN (EAN)	4008190956226
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Längd	123 mm	Bygglängd (tum)	4.8425 inch
Vägg tjocklek, min.	2 mm	Vägg tjocklek, max.	2 mm
Nettovikt	18.57 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	29 mm
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C
Halogener	Nej	Tjocklek	2.00 mm
Grundläggande material	PVC	Innerdiameter D2	25.00 mm
Avstånd innermått B	70.00 mm	Hårdhet (Shore A)	65

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

