

KSP L30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, PVC
Art.nr.	1736580000
Typ	KSP L30
GTIN (EAN)	4008190956233
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-07-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Längd	130 mm	Bygglängd (tum)	5.1181 inch
Vägg tjocklek, min.	2 mm	Vägg tjocklek, max.	2 mm
Nettovikt	26 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	34 mm
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C
Halogener	Nej	Tjocklek	2.00 mm
Grundläggande material	PVC	Innerdiameter D2	30.00 mm
Avstånd innermått B	75.00 mm	Hårdhet (Shore A)	65

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

