

SKMU M63 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	1736980000
Typ	SKMU M63 K SW
GTIN (EAN)	4008 190956455
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	SKMU M63 - K GR

SKMU M63 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	15.31 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	116.55 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	75 mm
Tjocklek	8.00 mm	Kabelförskruvning	M 63
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gänga (yttre)	M 63
Gänga (inre)	M 63	Gängningslängd	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

