

**SKMU M16 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1736990000</a>
Typ	SKMU M16 MS
GTIN (EAN)	4008 190956462
Förp.	100 items

## SKMU M16 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	2.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.1102 inch
Nettovikt	1.43 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	20.79 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	19 mm
Tjocklek	2.80 mm	Kabelförskruvning	M 16
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	M 16
Gänga (inre)	M 16	Gängningslängd	2.8 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**

