

SKMU M32 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1737020000
Typ	SKMU M32 MS
GTIN (EAN)	4008 190956493
Förp.	100 items

SKMU M32 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	2.12 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	41.58 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	36 mm
Tjocklek	4.00 mm	Kabelförskruvning	M 32
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	M 32
Gänga (inre)	M 32	Gängningslängd	4 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Ritningar

