

**SKMU M50 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 50, 5 mm, Mässing, förnicklad |
| Art.nr.    | <a href="#">1737040000</a>  |
| Typ        | SKMU M50 MS   |
| GTIN (EAN) | 4008 190956516  |
| Förp.      | 25 items  |

## SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                |             |
|-----------|--------|----------------|-------------|
| Höjd      | 5 mm   | Bygghöjd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 6.64 g |                |             |

## Temperaturer

|                 |
|-----------------|
| Drifttemperatur |
|-----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

## Allmänna uppgifter

|                        |                     |                   |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| Ytterdiameter          | 62.37 mm            | Gängstigning      | 1.5 mm |
| Halogener              | Nej                 | Nyckelbredd 1     | 57 mm  |
| Tjocklek               | 5.00 mm             | Kabelförskruvning | M 50   |
| Grundläggande material | Mässing, förnicklad | Gänga (yttre)     | M 50   |
| Gänga (inre)           | M 50                | Gängningslängd    | 5 mm   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**SKMU M50 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

