

VP M16-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Blindproppar är till för att försluta överflödiga förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK EX (Ex blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid
Art.nr.	1737070000
Typ	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
Förp.	100 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VP M16/15 EX CR 7J BK

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Längd	19 mm	Bygglängd (tum)	0.748 inch
Diameter	16 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	14 mm	Nettovikt	2.67 g

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP54, IP66

Tekniska data


Skyddsklass IP54, IP66

Tekniska data

Färgkod Djupsvart Skyddsklass IP54, IP66

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS	Utförande
Art.nr.	1736990000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Blindproppar



Blindproppar är till för att försluta övertaliga förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M16-NP	Utförande
Art.nr.	1736230000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956028	
Förp.	50 ST	