

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningsskydd.

Allmänna beställningsdata

Utförande	ADAP (adapter, utökningar och reduceringar), Adapter, Rak, M 20 , 1/2" NPT, IP54, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1738480000
Typ	ADAP EX M20-1/2NPT
GTIN (EAN)	4008190958787
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	ADAP M20-NPT1/2-W

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	47 g
-----------	------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Allmänna uppgifter

Skyddsklass med GWDR	IP54	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	16 mm
Halogener	halogenfri	Nyckelbredd 1	24 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	NPT
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	M 20
Gänga (inre)	1/2" NPT	Gängningslängd	16 mm
Anmärkning: Skyddsklass	Följ bruksanvisningen för att uppnå högre IP-skydd.		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X	DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEx

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M20-1/2NPT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Mässingsmuttrar, förnicklade**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 MS	Utförande
Art.nr.	1737000000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190956479	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	GWDR M20-W	Utförande
Art.nr.	1185610000	stängd, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078305	
Förp.	100 ST	