

BTWZ KLBUE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Montageverktyg
Art.nr.	1742630000
Typ	BTWZ KLBUE
GTIN (EAN)	4008190980764
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	149.5 mm	Byggdjup (tum)	5.8858 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1.1417 inch
Bredd	29 mm	Byggbredd (tum)	1.1417 inch
Nettovikt	37.07 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	24.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	övriga
-----------	--------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		