


BS 35II KLBUE3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Montageset, Stål
Art.nr.	1749430000
Typ	BS 35II KLBUE3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248013210
Förp.	10 items

BS 35II KLBUE3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	36.5 mm	Byggdjup (tum)	1.437 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	60.8 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	3 mm
--------------------	------	--------------------	------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
------------------------	------	---------	--------

Mått

Diameter	3 mm	Utskjutande mått TS 35	26.5 mm
----------	------	------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Klämbygel	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	-----------	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		