

THM MT30X 45/23 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 23 x 45 mm, gul
Art.nr.	1751811687
Typ	THM MT30X 45/23 GE
GTIN (EAN)	4032248001613
Förp.	1 items

THM MT30X 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0.9055 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	220 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data


Limma	Akrylat
Märkningsmetod	Termotransfer
Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	45 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	150 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul
Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Etikettrulle
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers
Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Antal per rulle	2000

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	