

THM MT30X 101/48 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 48 x 101 mm, Silver
Art.nr.	1751820001
Typ	THM MT30X 101/48 SI
GTIN (EAN)	4032248001699
Förp.	1 items

THM MT30X 101/48 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	48 mm	Bygghöjd (tum)	1.8898 inch
Bredd	101 mm	Byggbredd (tum)	3.9764 inch
Nettovikt	428 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim
Märkningsmetod	Termotransfer
Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	101 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	150 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	Silver
Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Etikettrulle
Godkännande enligt UL 969	Ja
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers
Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Antal per rulle	500

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Ritningar



THM MT30X 101/48 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	