

THM MT30X 65/35 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Utförande | THM, Apparatmärkning, 35 x 65 mm, vit |
| Art.nr. | 1751831044 |
| Typ | THM MT30X 65/35 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248001736 |
| Förp. | 1 items |

THM MT30X 65/35 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.08 mm | Byggdjup (tum) | 0.0031 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 65 mm | Byggbredd (tum) | 2.5591 inch |
| Nettovikt | 382 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | |
|--|--|--------------|
| Limma | Akrylatlim | |
| Materialfärg enligt motståndskod | 9 | |
| Märkningsmetod | Termotransfer | |
| Utförande | självhäftande, halogenfri | |
| Bredd | 65 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | |
| Temperaturområde för användning max. | 150 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | |
| Färgkod | vit | |
| Halogener | Nej | |
| Grundläggande material | Polyester | |
| Skrivna tecken | utan | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Etikettrulle |
| Godkännande enligt UL 969 | Ja | |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Antal märkningar per kombination | 1 Label reel = Device markers | |
| Temperaturområde för användning | -40...150 °C | |
| Antal per rulle | 1000 | |

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM MT30X 65/35 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



THM MT30X 65/35 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Förp. | 1 ST | |