

**KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	<a href="#">1752681001</a>
Typ	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Förp.	10 items

## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1.0236 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Montagemått bredd	13.5 mm	Nettovikt	14.34 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.066 kg CO2 eq.	

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena	Montageskena obestyckad	TS 27
---------------------	------------------------------	-------------------------	-------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	18.5 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	3 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	8 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, min.	3 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkarea	8 mm <sup>2</sup>
----------	-------------------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

## Mått

Delning i mm (P)	14.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	TS 27		

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena
explosionstestat utförande	Ja		

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**Tillbehör****Stål**

Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden.  
Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta  
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1802690000</a>	Montageskena, Montageskenor, Stål, förzinkad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4032248257201	Höjd: 27 mm, Djup: 12.5 mm
Förp.	10 M	