

KLBUE 4-13.5 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	1752691001
Typ	KLBUE 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
Förp.	10 items

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	31.5 mm	Byggdjup (tum)	1.2402 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	20.5 mm	Byggbredd (tum)	0.8071 inch
Montagemått bredd	19 mm	Nettovikt	23.1 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.107 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 27
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	22 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	13.5 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	13.5 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	4 mm ²		

Märkdata

Märkarea	10 mm ²
----------	--------------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Delning i mm (P)	20.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	TS 27		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

Tekniska datawww.weidmueller.com**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Stål

Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Utförande
Art.nr.	1802690000	Montageskena, Montageskenor, Stål, förzinkad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4032248257201	Höjd: 27 mm, Djup: 12.5 mm
Förp.	10 M	