

THM MT30X 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, Silver
Art.nr.	1753230001
Typ	THM MT30X 15/6 SI
GTIN (EAN)	4032248008377
Förp.	1 items

THM MT30X 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	210.3 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim
Märkningsmetod	Termotransfer
Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	150 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	Silver
Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Etikettrulle
Godkännande enligt UL 969	Ja
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers
Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Antal per rulle	10000

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	