


Produktillustration

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	1753311001
Typ	KLBUE CO 1
GTIN (EAN)	4032248064427
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	32 mm	Byggdjup (tum)	1.2598 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	13.2 mm	Byggbredd (tum)	0.5197 inch
Montagemått bredd	12 mm	Nettovikt	12 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.061 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena	Montageskena obestyckad	Samlingskena
---------------------	------------------------------	-------------------------	--------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	18 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	3 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	10 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	3 mm ²		

Märkdata

Märkarea	10 mm ²
----------	--------------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Delning i mm (P)	18.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	Samlingskena		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena
explosionstestat utförande	Nej		

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Samlingsckenor




Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0348900000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	

Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	WSH 1	Utförande
Art.nr.	1068700000	Tillbehör, Skenhållare, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 4 MT	Utförande
Art.nr.	1079900000	Tillbehör, Skenhållare, Metall
GTIN (EAN)	4008190379254	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 5	Utförande
Art.nr.	1080100000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 6	Utförande
Art.nr.	1080200000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 18 MT	Utförande
Art.nr.	1083100000	Tillbehör, Skenhållare, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246	
Förp.	10 ST	

Tillbehör

Typ	WSH 19 MT	Utförande
Art.nr.	1083200000	Tillbehör, Skenhållare, Metall
GTIN (EAN)	4008190059538	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Utförande
Art.nr.	1715970000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Förp.	10 ST	
Typ	SMSE WSH U1 MT	Utförande
Art.nr.	1083900000	Tillbehör, Samlingskena, Stål förzinkat
GTIN (EAN)	4008190065515	
Förp.	10 ST	