



CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm²
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 66 x 11.3 mm, transparent
Art.nr.	1763390000
Typ	CLI TM 20-66
GTIN (EAN)	4032248050840
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	66 mm	Bygghöjd (tum)	2.5984 inch
Bredd	11.3 mm	Byggbredd (tum)	0.4449 inch
Nettovikt	1.3 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...60 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral
Bredd	11.3 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	60 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Färgkod	transparent
Halogener	Ja
Grundläggande material	PVC
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Komponentdel
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	-30...60 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	317 mm
Ledarytterdiameter, min.	10 mm	Ledarytterdiameter	10 - 317 mm
Ledararea	16 - 500 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/17 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1674760000	ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4008190447649	
Förp.	200 ST	

CLI F 2-17,5




Weidmüllers produktprogram med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Tillämpningsområdet varierar från smala ledare till kablar med stora yterdiametrar. Sortimentet består bland annat av kombinationssystem med enskilda skyltar, transparenta hylsor och märkning, som fästs med buntband. Öppna och slutna märkhylsor kan erhållas, liksom tryckta eller neutrala märkningar för individuell märkning. Weidmüllers halogenfria och utsläppsnåla ledarmärkningar är i överensstämmelse med europeiska normer samt med de interna normerna hos välkända anläggningsbyggare. Märkningar för ledare och kablar – system finns tillgängliga för:

- Fastsnäppning av färdiga märkningar med text enligt individuella märkningsbehov,
- Märkning med siffror ur en standardteckensats,
- Kombination av enskilda förtryckta siffror till en önskad sifferkombination,
- Kundmärkning med SMark-laserskrivare, PrintJet, MCP Plus plottrar, MC-Mobilo, laserskrivare (DIN A4-format), termotransferskrivare eller STI-pennor Ett urval av prover kan hittas i Weidmüllers ledarmärkningsprovpåse, beställn. nr. 1640420000.

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI F 2-17.5 WS/GE	Utförande
Art.nr.	1764050000	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 17,5 x 9 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248052431	
Förp.	10 ST	

Tillbehör**ESO Instickningsskyltar****Allmänna beställningsdata**

Typ	ESO 5 S DIN A4 WS	Utförande	
Art.nr.	1631920000	Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 7 mm, vit	
GTIN (EAN)	4008190206673		
Förp.	10 ST		