

**WTW WTL 6/1 4MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Sektionsplatta (plint), mörkbeige, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| Art.nr.    | <a href="#">1766900000</a>  |
| Typ        | WTW WTL 6/1 4MM   |
| GTIN (EAN) | 4032248103690   |
| Förp.      | 20 items  |

## WTW WTL 6/1 4MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 44.5 mm | Byggdjup (tum)  | 1.752 inch  |
| Höjd      | 65 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2.5591 inch |
| Bredd     | 1.5 mm  | Byggbredd (tum) | 0.0591 inch |
| Nettovikt | 5.46 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |                               |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Antal poler | 1 | Monteringsanvisning | Genomföring,<br>Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|

## Materialdata

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

## Systemparametrar

|           |                |
|-----------|----------------|
| Utförande | Sektionsplatta |
|-----------|----------------|

## Ytterligare tekniska data

|         |    |                     |                               |
|---------|----|---------------------|-------------------------------|
| rastbar | Ja | Monteringsanvisning | Genomföring,<br>Direktmontage |
|---------|----|---------------------|-------------------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |