


**BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Utförande  | Klämbygel, Montageset, Stål |
| Art.nr.    | <a href="#">1768020000</a>  |
| Typ        | BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6    |
| GTIN (EAN) | 4032248109296               |
| Förp.      | 10 items                    |

## BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|          |         |                |            |
|----------|---------|----------------|------------|
| Djup     | 36.5 mm | Byggdjup (tum) | 1.437 inch |
| Höjd     | 35 mm   | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Diameter | 3 mm    | Nettovikt      | 72 g       |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                     |               |                         |       |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Montageskena obestyckad | TS 35 |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------|

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                    |      |                    |      |
|--------------------|------|--------------------|------|
| Kabeldiameter max. | 8 mm | Kabeldiameter min. | 3 mm |
|--------------------|------|--------------------|------|

## Materialdata

|                        |      |         |        |
|------------------------|------|---------|--------|
| Grundläggande material | Stål | Färgkod | Silver |
|------------------------|------|---------|--------|

## Mått

|          |      |                        |         |
|----------|------|------------------------|---------|
| Diameter | 3 mm | Utskjutande mått TS 35 | 26.5 mm |
|----------|------|------------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |           |                         |       |
|-----------|-----------|-------------------------|-------|
| Utförande | Klämbygel | Montageskena obestyckad | TS 35 |
|-----------|-----------|-------------------------|-------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Ja      |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |